



## Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 5×D, Ø DC m7: 36mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 236604 36     |
| GTIN              | 4047109199095 |
| Clase de artículo | 24P           |

### Descripción

#### Ejecución:

**Tolerancia de perforación:** D – 0,1 / + 0,35

#### Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236605 – 236610.

#### Recomendación:

**En el inicio del taladrado** reducir el avance al 70 %.

#### Nota:

- **Uso solo en condiciones de máquina estables.**
- **Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® disponible a petición.**
- **Taladrado fuera del eje hasta  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.**
- **Versión con mango PSC disponible a petición.**

### Descripción técnica

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Código ISO plaquita de corte            | SOGX 110408 38-...    |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Longitud útil $L_1$                     | 180 mm                |
| Ø del mango ABS® $D_s$                  | 63 mm                 |
| Número de filos Z                       | 1                     |
| Serie                                   | KUB Pentron®          |
| Ø nominal D                             | 36                    |

|   |  |
|---|--|
| Longitud de voladizo L <sub>A</sub>                     | 221 mm   |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D  |
| Mango   | ABS  |
| Empleo de taladro                                       | centrado con restricciones                       |
| Empleo de taladro                                       | abombado con restricciones                       |
| Empleo de taladro                                       | taladrado transversal con restricciones          |
| Empleo de taladro                                       | taladrado de piezas en paquete con restricciones |
| Empleo de taladro                                       | salida inclinada con restricciones               |
| Empleo de taladro                                       | inicio de taladrado inclinado con restricciones  |
| Refrigeración interior                                  | sí   |
| Estrategia de arranque de virutas                       | HPC  |
| Tipo de producto  | Brocas de plaquitas reversibles                  |

## Accesorios

|  |              |
|--|--------------|
| Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas<br>Accionamiento 15IP         | 239652 15IP  |
| Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas<br>Accionamiento 15IP1        | 239652 15IP1 |
| Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil<br>Torx Plus® 15IP | 674252 15IP  |
| Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado<br>2,8 Nm               | 211750 2,8   |