

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
16/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260006 16/12
GTIN	4045197651655
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	SCLCR/L 1616H12
Anchura de función L ₄	20 mm
Tornillo para calzo	269013 5
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Tamaño de placa	12 mm
Calzo	269005 6
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Tamaño del mango	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Longitud total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5
Calzo Tipo 6	269005 6
Juego de tornillos para plaquita Tipo 20	269028 20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500