



## Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 5×D, Ø DC m7: 36,5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	236604 36,5
GTIN	4047109199903
Clase de artículo	24P

### Descripción

#### Ejecución:

**Tolerancia de perforación:** D – 0,1 / + 0,35

#### Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236605 – 236610.

#### Recomendación:

**En el inicio del taladrado** reducir el avance al 70 %.

#### Nota:

- **Uso solo en condiciones de máquina estables.**
- **Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® disponible a petición.**
- **Taladrado fuera del eje hasta  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.**
- **Versión con mango PSC disponible a petición.**

### Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	SOGX 110408 38-...
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Ø del mango ABS® D <sub>s</sub>	63 mm
Número de filos Z	1
Longitud útil L <sub>1</sub>	185 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	36,5

para Ø pulgadas	1 7/16 pul
Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	227 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	5×D
Mango	ABS
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,8 Nm	211750 2,8
Juego de tornillos de apriete Torx Plus®10 piezas Accionamiento 15IP1	239652 15IP1
Juego de tornillos de apriete Torx Plus®10 piezas Accionamiento 15IP	239652 15IP
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP