



## Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 5×D, Ø DC m7: 28mm



### Datos de pedido

Número de pedido	236604 28
GTIN	4047109191693
Clase de artículo	24P

### Descripción

#### Ejecución:

**Tolerancia de perforación:** D – 0,1 / + 0,35

#### Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236605 – 236610.

#### Recomendación:

**En el inicio del taladrado** reducir el avance al 70 %.

#### Nota:

- **Uso solo en condiciones de máquina estables.**
- **Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® disponible a petición.**
- **Taladrado fuera del eje hasta  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.**
- **Versión con mango PSC disponible a petición.**

### Descripción técnica

Número de filos Z	1
Longitud útil L <sub>1</sub>	140 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	239652 8IP6 (2,2 Nm)
Código ISO plaquita de corte	SOGX 09T308 28-...
Ø del mango ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	28

Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	174 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	5×D
Mango	ABS
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 8IP6	239652 8IP6
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2