



## Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango ABS®, 5×D, Ø DC m7: 19mm



### Datos de pedido

Número de pedido	236604 19
GTIN	4047109181731
Clase de artículo	24P

### Descripción

#### Ejecución:

**Tolerancia de perforación:** D – 0,1 / + 0,35

#### Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236605 – 236610.

#### Recomendación:

**En el inicio del taladrado** reducir el avance al 70 %.

#### Nota:

- **Uso solo en condiciones de máquina estables.**
- **Versión 2×D y 3×D con mango de ABS® disponible a petición.**
- **Taladrado fuera del eje hasta  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Diámetro máximo alcanzable mediante desvío = D + 0,5 mm.**
- **Versión con mango PSC disponible a petición.**

### Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Código ISO plaquita de corte	SOGX 060206 18-...
Longitud útil $L_1$	95 mm
Número de filos Z	1
Ø del mango ABS® $D_s$	50 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø nominal D	19

para Ø pulgadas	3/4 pul
Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	127 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	5×D
Mango	ABS
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,0 Nm	211750 1,0
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 6IP2	239652 6IP2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP