

Power Bank Energy Box, Tipo: 10



Datos de pedido

Número de pedido	081604 10
GTIN	4008496018895
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

La batería portátil VARTA Energy con 4 puertos (1 entrada micro USB, 2 salidas USB A, 1 conexión USB C bidireccional) ofrece la capacidad perfecta para cada necesidad de energía individual con 10 000 mAh.

Descripción:

- **Potente batería portátil con 4 puertos (1 entrada Micro USB, 2 salidas USB A, 1 conexión USB bidireccional tipo C)**
- **Pilas: Polímero de litio 3,7 V, 10 000 mAh 37 Wh**
- **Función de carga Pass-Through: Cargue la batería portátil y el teléfono al mismo tiempo**
- **Carga rápida gracias a la tendencia tecnológica de la salida USB tipo C 5V / 3.0A**
- **Ideal para viajar: Carga de 3 dispositivos al mismo tiempo**
- **El nivel de carga y descarga está indicado por 4 LED blancos**
- **Con la última "VARTA Advanced Safety Technology"**

Suministro:

Incluye el cable de carga USB tipo C

Descripción técnica

Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Capacidad de la batería	10 Ah

Hoja de datos

Altura	195 mm
Tensión de batería	3,7 V
Anchura	31 mm
Cantidad de puestos de carga para USB	4
Tipo de producto	Cargador