

**Plaquita de corte KOMET®, BK8425, Denominación tipo W80: 24-010****Datos de pedido**

Número de pedido	236605 24-010
GTIN	4047109181021
Clase de artículo	24R

Descripción

Plaquita de corte KOMET® 24-010 Código ISO plaquita de corte: SOGX 080308-01
Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,13 mm/rev,

Descripción técnica

Denominación	24-010
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,13 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SOGX 080308-01
Serie	KUB Pentron®
Número de cambios/cortes	4
Clase	BK8425
Tipo	Uni
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	400 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	250 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	200 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	260 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	240 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	150 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	140 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		