

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
5/03mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260017 5/03
GTIN	4045197651860
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 0301..
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	6 mm
Código ISO Soporte	E05H SCLCR/L03
Desplazamiento central L_3	3 mm
Longitud de la cabeza L_1	10 mm
Tamaño de placa	3 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 19
Longitud total L	100 mm
Longitud de sujeción L_2	4,8 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	5 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Juego de tornillos para plaquita Tipo 19	269028 19
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500