

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 12/09mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	260007 12/09
GTIN	4045197654847
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Anchura de función L <sub>4</sub>	16 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	13 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Código ISO Soporte	SCLCR/L 1212F09
Tamaño del mango	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Tamaño de placa	9 mm
Longitud total L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500