

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 4/03mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260016 4/03
GTIN	4045197651778
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	3 mm
Código ISO Soporte	E04G SCLCR/L03
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0301..
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 13
Desplazamiento central L_3	2,5 mm
Longitud de la cabeza L_1	10 mm
Longitud total L	90 mm
Longitud de sujeción L_2	3,8 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	4 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

AccesoriosPunta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX6

674248 TX6

Juego de tornillos para plaquita Tipo 13

269028 13

Juego de tornillos para plaquita Tipo 6

269028 6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500