

Garant

**Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
0610/03mm**



Datos de pedido

Número de pedido	260022 0610/03
GTIN	4045197651976
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	7 mm
Longitud de la cabeza L_1	24 mm
Desplazamiento central L_3	2,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 13
Tamaño de placa	3 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0301..
Anchura de cuello L_4	6 mm
Código ISO Soporte	AH0610H SCLCR/L03
Longitud total L	100 mm
Longitud de sujeción L_2	9 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_5	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Juego de tornillos para plaquita Tipo 13	269028 13
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500