

Garant
**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
6/03mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260017 6/03
GTIN	4045197651877
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	7 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0301..
Desplazamiento central L_3	3,5 mm
Longitud de la cabeza L_1	10 mm
Tamaño de placa	3 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 19
Código ISO Soporte	E06J SCLCR/L03
Longitud total L	110 mm
Longitud de sujeción L_2	5,8 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Juego de tornillos para plaquita Tipo 19	269028 19
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500