

**Garant****Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260022 25/12
GTIN	4045197652072
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	28 mm
Desplazamiento central $L_3$	15,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 9
Tamaño de placa	12 mm
Longitud de voladizo $L_1$	125 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Código ISO Soporte	AH25R SCLCR/L12
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción $L_2$	23 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 9	269028 9
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500