

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/09mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260023 16/09
GTIN	4045197652171
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Desplazamiento central L_3	11 mm
Código ISO Soporte	AH16Q SCLCR/L09
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	18 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Longitud de voladizo L_1	80 mm
Tamaño de placa	9 mm
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L_2	15 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500