

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
0410/03mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260023 0410/03
GTIN	4045197652089
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 13
Desplazamiento central L ₃	2,5 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0301..
Código ISO Soporte	AH0410H SCLCR/L03
Longitud de la cabeza L ₁	24 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	5 mm
Anchura de cuello L ₄	4 mm
Tamaño de placa	3 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Juego de tornillos para plaquita Tipo 13	269028 13
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500