

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/09mm



Datos de pedido

Número de pedido	260007 20/09
GTIN	4045197651730
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Código ISO Soporte	SCLCR/L 2020K09
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Calzo	269005 1
Anchura de función L ₄	25 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Longitud de la cabeza L ₁	17 mm
Tamaño del mango	20 mm
Tamaño de placa	9 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Calzo Tipo 1	269005 1
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500