

**Garant**
**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 6/03mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	260016 6/03
GTIN	4045197651792
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	7 mm
Tamaño de placa	3 mm
Desplazamiento central $L_3$	3,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 19
Longitud de la cabeza $L_1$	10 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0301..
Código ISO Soporte	E06J SCLCR/L03
Longitud total L	110 mm
Longitud de sujeción $L_2$	5,8 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_s$	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

---

**Accesorios**

Juego de tornillos para plaquita Tipo 19

269028 19

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500