

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/09mm



Datos de pedido

Número de pedido	260007 25/09
GTIN	4045197651747
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	19 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Código ISO Soporte	SCLCR/L 2525M09
Tamaño de placa	9 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Calzo	269005 1
Tamaño del mango	25 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Longitud total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 1	269005 1
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500