

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
0610/03mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260023 0610/03
GTIN	4045197652096
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	24 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 13
Anchura de cuello L ₄	6 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0301..
Tamaño de placa	3 mm
Código ISO Soporte	AH0610H SCLCR/L03
Desplazamiento central L ₃	2,5 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	7 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 13	269028 13
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500