

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260023 25/12
GTIN	4045197652195
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Desplazamiento central L_3	15,5 mm
Longitud de voladizo L_1	125 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	28 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 9
Código ISO Soporte	AH25R SCLCR/L12
Tamaño de placa	12 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	23 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 9	269028 9
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500