

Garant
**Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
0810/06mm**


Datos de pedido

Número de pedido	260022 0810/06
GTIN	4045197652003
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Desplazamiento central L ₃	6 mm
Anchura de cuello L ₄	8 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	12 mm
Código ISO Soporte	AH0810J SCLCR/L06
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	6 mm
Longitud total L	110 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500