

Garant
Juego de barras de mandrinar HSS, derecha

Datos de pedido

Número de pedido	260024
GTIN	4045197652201
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Código ISO Soporte	AH0810J SCLCR/L06
Código ISO Soporte	AH0608H SCLCR/L06
Código ISO Soporte	AH1216M SCLCR/L06
Código ISO Soporte	AH1012K SCLCR/L06
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	8 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	12 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	14 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	18 mm
Longitud de sujeción L_2	7 mm
Longitud de sujeción L_2	9 mm
Longitud de sujeción L_2	11 mm
Longitud de sujeción L_2	15 mm

Desplazamiento central L ₃	4 mm
Desplazamiento central L ₃	6 mm
Desplazamiento central L ₃	7 mm
Desplazamiento central L ₃	9 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud total L	110 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud total L	150 mm
Anchura de cuello L ₄	6 mm
Anchura de cuello L ₄	8 mm
Anchura de cuello L ₄	10 mm
Anchura de cuello L ₄	12 mm
Longitud de voladizo L ₁	50 mm
Longitud de voladizo L ₁	38 mm
Longitud de voladizo L ₁	32 mm
Longitud de voladizo L ₁	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Barra de mandrinar HSS Ø de mango / tamaño de plaquita 1012/06 mm	260022 1012/06
	260022 0608/06

Barra de mandrinar HSS Ø de mango / tamaño de plaquita
0608/06 mm

Barra de mandrinar HSS Ø de mango / tamaño de plaquita
0810/06 mm

260022 0810/06

Barra de mandrinar HSS Ø de mango / tamaño de plaquita
1216/06 mm

260022 1216/06