

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/12mm



Datos de pedido

Número de pedido	260007 20/12
GTIN	4045197651754
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	SCLCR/L 2020K12
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Tornillo para calzo	269013 5
Anchura de función L ₄	25 mm
Calzo	269005 6
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Tamaño del mango	20 mm
Tamaño de placa	12 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 6	269005 6
Juego de tornillos para plaquita Tipo 20	269028 20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500