

**Garant**
**Juego de barras de mandrinar HSS, izquierda**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260025
GTIN	4045197652218
Clase de artículo	29W

**Descripción**

Juego de barras de mandrinar HSS Código ISO Soporte: AH1216M SCLCR/L06

Código ISO Soporte: AH0810J SCLCR/L06

Código ISO Soporte: AH1012K SCLCR/L06

Código ISO Soporte: AH0608H SCLCR/L06

Plaquita de corte adecuada: CC.. 0602..

Ø perforación previa mínima  $D_{\min.}$ : 8 mm

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	AH1216M SCLCR/L06
Código ISO Soporte	AH0810J SCLCR/L06
Código ISO Soporte	AH1012K SCLCR/L06
Código ISO Soporte	AH0608H SCLCR/L06
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de sujeción $L_2$	7 mm
Longitud de sujeción $L_2$	9 mm
Longitud de sujeción $L_2$	11 mm

Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	8 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	12 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	14 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>mín.</sub>	18 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	4 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	6 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	7 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	9 mm
Anchura cuello	6 mm
Anchura cuello	8 mm
Anchura cuello	10 mm
Anchura cuello	12 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud total L	110 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud total L	150 mm
Voladizo L <sub>1</sub> de los soportes retraídos	25 mm
Voladizo L <sub>1</sub> de los soportes retraídos	32 mm
Voladizo L <sub>1</sub> de los soportes retraídos	38 mm
Voladizo L <sub>1</sub> de los soportes retraídos	50 mm
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Norma	DIN 8024
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

**Accesorios**

Juego de tornillos para plaquitas reversibles 10 piezas	269413
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7