

**Garant****Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/09mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260017 16/09
GTIN	4045197651914
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Tamaño de placa	9 mm
Código ISO Soporte	E16R SCLCR/L09
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	10 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	16 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	18 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15,5 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500