


CNMG 190612, Clase: CA510

Datos de pedido

Número de pedido	250383 CA510
GTIN	4960664697236
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Radio angular	1,2 mm
Rompevirutas	PH
Avance f	0,28 - 0,88 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 450 m/min
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	1 - 10 mm
Condición de corte	continuo
Clase	CA510
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 190612
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado