

Garant**Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
1012/06mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260022 1012/06
GTIN	4045197652027
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de cuello L_4	10 mm
Tamaño de placa	6 mm
Desplazamiento central L_3	7 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de la cabeza L_1	38 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	14 mm
Código ISO Soporte	AH1012K SCLCR/L06
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L_2	11 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500