

**Garant****Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
12/06mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 260016 12/06  |
| GTIN              | 4045197651822 |
| Clase de artículo | 21T           |

**Descripción técnica**

|   |                |
|---|----------------|
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7       |
| Tamaño de placa                         | 6 mm           |
| Plaquita de corte adecuada              | CC.. 0602..    |
| Desplazamiento central $L_3$            | 8 mm           |
| Código ISO Soporte                      | E12M SCLCR/L06 |
| Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$ | 14 mm          |
| Longitud de la cabeza $L_1$             | 10 mm          |
| Longitud total L                        | 150 mm         |
| Longitud de sujeción $L_2$              | 11,5 mm        |
| Ángulo de ajuste $\kappa$               | 95 grados      |
| Ø de mango $D_s$                        | 12 mm          |
| Norma                                   | DIN 8024       |
| Tipo de boca                            | derecha        |
| Profundidad de giro interior hasta      | 8×D            |
| Material de corte                       | MD             |
| Refrigeración interior                  | sí             |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Aplicación       | Cilindrado interior |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar  |

## Accesorios

|   |            |
|---|------------|
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 7   | 269028 7   |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8                              | 674248 TX8 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |