

Garant
**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/09mm**


Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260017 20/09 |
| GTIN | 4045197651921 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|---|----------------|
| Longitud de la cabeza L ₁ | 16 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 8 |
| Tamaño de placa | 9 mm |
| Plaquita de corte adecuada | CC.. 09T3.. |
| Código ISO Soporte | E20S SCLCR/L09 |
| Desplazamiento central L ₃ | 12 mm |
| Ø perforación previa mínima D _{min.} | 23 mm |
| Longitud total L | 250 mm |
| Longitud de sujeción L ₂ | 19 mm |
| Ángulo de ajuste κ | 95 grados |
| Ø de mango D _s | 20 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo de boca | izquierda |
| Profundidad de giro interior hasta | 8×D |
| Material de corte | MD |
| Refrigeración interior | sí |

| | |
|------------------|---------------------|
| Aplicación | Cilindrado interior |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 8 | 269028 8 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |