

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
0810/06mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260023 0810/06
GTIN	4045197652126
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L_1	32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	12 mm
Código ISO Soporte	AH0810J SCLCR/L06
Desplazamiento central L_3	6 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Tamaño de placa	6 mm
Anchura de cuello L_4	8 mm
Longitud total L	110 mm
Longitud de sujeción L_2	9 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5xD
Material de corte	HSS

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500