

Garant**Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/06mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260022 12/06
GTIN	4045197652034
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Ø perforación previa mínima D_{\min}	14 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	6 mm
Longitud de voladizo L_1	60 mm
Desplazamiento central L_3	7 mm
Código ISO Soporte	AH12M SCLCR/L06
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción L_2	11 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500