

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260023 10/06
GTIN	4045197652133
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	6 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Tamaño de placa	6 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	12 mm
Longitud de voladizo L_1	50 mm
Código ISO Soporte	AH10K SCLCR/L06
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L_2	9 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500