

Garant

Soporte de torneado de apriete QT eco, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/15mm



Datos de pedido

Número de pedido	250603 20/15
GTIN	4045197657039
Clase de artículo	21U

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Ventaja:

Aúne las ventajas de Garant eco y del cambio de plaquitas de corte sin herramientas. Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el corte – Presionar la sujeción por brida.

Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.

Fuerza de apriete invariable, alta precisión de cambio, sin mantenimiento.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DDJNR/L 2025X15

Plaquita de corte adecuada: DN.. 1506..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 46 mm

Longitud total L: 105 mm

Calzo: 259031 30

Descripción técnica

Calzo	259031 30
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Brida	259038 7
Longitud de la cabeza L ₁	46 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Tamaño del mango	20 mm
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2025X15
Tornillo para calzo	259025 1
Tamaño de placa	15 mm
Longitud total L	105 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo	259272
Tornillo para calzo Tipo 1	259025 1
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Tornillo para calzo	259167
Calzo Tipo 30	259031 30
Brida de sujeción Tipo 7	259038 7
Brida de sujeción	259351

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX15

674248 TX15