

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260016 20/09
GTIN	4045197651846
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Desplazamiento central L ₃	12 mm
Tamaño de placa	9 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	23 mm
Código ISO Soporte	E20S SCLCR/L09
Longitud de la cabeza L ₁	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L ₂	19 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500