

## Garant

### Soporte de torneado de apriete eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/15 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	250605 20/15
GTIN	4045197562821
Clase de artículo	21U

### Descripción

#### Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

#### Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: PDJNR/L 2020H15

Plaquita de corte adecuada: DN.. 1506..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 25 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 41 mm

Longitud total L: 100 mm

Calzo: 259031 13

### Descripción técnica

Calzo	259031 13
Tamaño del mango	20 mm
Palanca articulada	259015 5
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm

Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Código ISO Soporte	PDJNR/L 2020H15
Resorte	259046 1
Tamaño de placa	15 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	41 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 5
Longitud total L	100 mm
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Palanca articulada Tipo 5	259015 5
Calzo Tipo 13	259031 13
Punta de precisión para hexágono, mango E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Tornillo para palanca articulada Tipo 5	259018 5
Resorte Tipo 1	259046 1
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500