

**Garant****Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260022 16/09
GTIN	4045197652058
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Código ISO Soporte	AH16Q SCLCR/L09
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	11 mm
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	80 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	18 mm
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500