

**Garant****Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
4/03mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260017 4/03
GTIN	4045197651853
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	CC.. 0301..
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	10 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	2,5 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 13
Código ISO Soporte	E04G SCLCR/L03
Tamaño de placa	3 mm
Longitud total L	90 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	3,8 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	4 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Juego de tornillos para plaquita Tipo 6	269028 6
Juego de tornillos para plaquita Tipo 13	269028 13
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500