

**Garant**

**Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
0410/03mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	260022 0410/03
GTIN	4045197651969
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	24 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0301..
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	2,5 mm
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	4 mm
Tamaño de placa	3 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 13
Código ISO Soporte	AH0410H SCLCR/L03
Longitud total L	100 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	9 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6	674248 TX6
Juego de tornillos para plaquita Tipo 13	269028 13
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500