

Garant
Soporte de torneado de apriete eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/15 mm

Datos de pedido

Número de pedido	250605 25/15
GTIN	4045197650351
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: PDJNR/L 2525X15

Plaquita de corte adecuada: DN.. 1506..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 41 mm

Longitud total L: 112,5 mm

Calzo: 259031 13

Descripción técnica

Tornillo de palanca articulada	259018 5
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Tamaño de placa	15 mm
Tamaño del mango	25 mm

Anchura de función L ₄	32 mm
Calzo	259031 13
Código ISO Soporte	PDJNR/L 2525X15
Palanca articulada	259015 5
Longitud de la cabeza L ₁	41 mm
Resorte	259046 1
Longitud total L	112,5 mm
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para hexágono, mango E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Resorte Tipo 1	259046 1
Palanca articulada Tipo 5	259015 5
Calzo Tipo 13	259031 13
Tornillo para palanca articulada Tipo 5	259018 5