

Garant
**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
1216/06mm**


Datos de pedido

Número de pedido	260023 1216/06
GTIN	4045197652164
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	AH1216M SCLCR/L06
Desplazamiento central L ₃	9 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Tamaño de placa	6 mm
Anchura de cuello L ₄	12 mm
Longitud de la cabeza L ₁	50 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima D _{min.}	18 mm
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500