

Garant**Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260022 20/09
GTIN	4045197652065
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min}	23 mm
Desplazamiento central L_3	13 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Longitud de voladizo L_1	100 mm
Tamaño de placa	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Código ISO Soporte	AH20R SCLCR/L09
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	18 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500