

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
20/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250608 20/15
GTIN	4045197650443
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tornillo para calzo	259025 10
Tamaño de placa	15 mm
Brida, tornillo, resorte	259035 2
Anchura de función L ₄	25 mm
Longitud de la cabeza L ₁	35 mm
Tamaño del mango	20 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2020K15
Calzo	259031 28
Longitud total L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 28	259031 28
Tornillo para calzo Tipo 10	259025 10
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Unidad de brida Tipo 2	259035 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500