

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
25/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250608 25/15
GTIN	4045197650450
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Calzo	259031 28
Tornillo para calzo	259025 10
Tamaño del mango	25 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2525M15
Brida, tornillo, resorte	259035 2
Tamaño de placa	15 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	36 mm
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Tornillo para calzo Tipo 10	259025 10
Calzo Tipo 28	259031 28
Unidad de brida Tipo 2	259035 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500