

**Garant**
**Cabezal de corte QuickTurn, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/11 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250606 25/11
GTIN	4045197650375
Clase de artículo	21U

**Descripción**
**Ventaja:**

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. **Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el filo – Presionar la sujeción por brida.**

Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.

Fuerza de apriete invariable, alta precisión de cambio, sin mantenimiento.

Refrigeración interior: no

Código ISO Soporte: DDJNR/L 2525M11

Plaquita de corte adecuada: DN.. 1104..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 32 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 48,5 mm

Longitud total L: 150 mm

Calzo: 259031 8

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2525M11
Calzo	259031 8
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	48,5 mm
Tamaño del mango	25 mm
Tamaño de placa	11 mm

Brida	259038 6
Tornillo para calzo	259025 5
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Calzo Tipo 8	259031 8
Brida de sujeción Tipo 6	259038 6
Tornillo para calzo	259174
Tornillo para calzo Tipo 5	259025 5
Calzo	259211
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Brida de sujeción	259350