

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
32/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250608 32/15
GTIN	4045197654496
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	32 mm
Código ISO Soporte	DDJNR/L 3232 P15
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Brida, tornillo, resorte	259035 2
Calzo	259031 28
Tornillo para calzo	259025 10
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Anchura de función L ₄	40 mm
Tamaño de placa	15 mm
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 10	259025 10
Unidad de brida Tipo 2	259035 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Calzo Tipo 28	259031 28
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500