

**LOCTITE****Fijador de roscas, 50 ml, Denominación del fabricante: 222**

## Datos de pedido

Número de pedido	083301 222
GTIN	4058093008942
Clase de artículo	04L

## Descripción

### Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

### Fijador de roscas líquido.

#### Aplicación:

**Resistencia baja** – Separación posible con herramientas normales.

**Resistencia media** – Separación posible con herramientas normales.

**Altamente resistente** – La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C). Resistencia baja, desmontaje fácil, adecuado para todos los metales y materiales pasivos.

#### Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.

## Descripción técnica

Par inicial de arranque mínimo	6 Nm
--------------------------------	------

Quality Dress	LOCTITE 222
Para tamaño de rosca M hasta	M36
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Forma	líquido
Propiedad	tixotrópico
Propiedad	resistente a las vibraciones
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	evita que se agarrote
adecuado para material	Metal
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
adecuado para ámbito de aplicación	aplicación versátil
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 150 °C
Temperatura de almacenamiento	8 - 21 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Punto de inflamación	100 °C
Color	violeta
Base química	Dimetacrilato
Capacidad	50 ml
Resistencia funcional según	6 h
Resistencia manual al cabo de	15 min
Viscosidad dinámica	900 - 1500 mPas
Desmontaje	con herramienta normal
Clase de resistencia	resistencia baja
Densidad	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Fijador de roscas

## Accesorios

Bomba peristáltica manual con juego de agujas  
dosificadoras Aptitud para el tamaño de envase 50 ml

---

083344 50