

Garant
Cabezal de corte QuickTurn, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/15mm

Datos de pedido

Número de pedido	250606 20/15
GTIN	4045197650382
Clase de artículo	21U

Descripción
Ventaja:

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. **Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el filo – Presionar la sujeción por brida.**

Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.

Fuerza de apriete invariable, alta precisión de cambio, sin mantenimiento.

Refrigeración interior: no

Código ISO Soporte: DDJNR/L 2025K15

Plaquita de corte adecuada: DN.. 1506..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 46 mm

Longitud total L: 125 mm

Calzo: 259031 29

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Tornillo para calzo	259025 4
Longitud de la cabeza L ₁	46 mm
Brida	259038 7
Tamaño del mango	20 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2025K15

Calzo	259031 29
Tamaño de placa	15 mm
Longitud total L	125 mm
Serie	QuickTurn
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Brida de sujeción	259351
Tornillo para calzo Tipo 4	259025 4
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Calzo	259271
Calzo Tipo 29	259031 29
Brida de sujeción	259350
Tornillo para calzo	259171
Brida de sujeción Tipo 6	259038 6
Brida de sujeción Tipo 7	259038 7