

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250609 20/15
GTIN	4045197650467
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Calzo	259031 28
Tamaño del mango	20 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Tornillo para calzo	259025 10
Tamaño de placa	15 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Longitud de la cabeza L ₁	35 mm
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2020K15
Brida, tornillo, resorte	259035 2
Longitud total L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Unidad de brida Tipo 2	259035 2
Tornillo para calzo Tipo 10	259025 10
Calzo Tipo 28	259031 28
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500