

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250609 25/15
GTIN	4045197650474
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Calzo	259031 28
Tamaño del mango	25 mm
Tamaño de placa	15 mm
Brida, tornillo, resorte	259035 2
Tornillo para calzo	259025 10
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2525M15
Anchura de función L ₄	32 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Longitud de la cabeza L ₁	36 mm
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 10	259025 10
Calzo Tipo 28	259031 28
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Unidad de brida Tipo 2	259035 2
Destornillador dinámico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500