



## Plaquita de corte KOMET®, BK7710, Denominación tipo W80: 42-010



### Datos de pedido

Número de pedido	236608 42-010
GTIN	4047109213579
Clase de artículo	24R

### Descripción

Plaquita de corte KOMET® 42-010 Código ISO plaquita de corte: SOGX 120408-01  
 Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/rev,

### Descripción técnica

Denominación	42-010
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SOGX 120408-01
Serie	KUB Pentron®
Número de cambios/cortes	4
Clase	BK7710
Tipo	Aluminio
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado	500 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	280 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	220 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		